

DINレール電源

DIN Eco シリーズ

優れた基本性能と、優れた耐久性を両立

340~575V

3相 AC 入力
(3相入力最大 600V)



-40~70°C

広い動作周囲温度
(50°C までフルパワー機動)



DC OK 出力
正常検知リレー (>480W)
LED 表示

対象アプリケーション



ESS



データセンター



風力発電・タービン



EV チャージャー



スリム &
コンパクト仕様



世界の認証取得
IEC/EN/UL
62368-1 / 61010-1




95%
超高効率



4KV/2KV
サージ保護



DIN Eco シリーズ

シリーズ	モデル名	PFC	出力			入力電圧レンジ	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
DIN Eco  <ul style="list-style-type: none"> • 3相 AC 入力動作 • スリム & コンパクト仕様 • 50°C までフルパワー機動 • サージ保護 4KV/2KV 	DRL-24V120W3EN□		24 V	5.0 A	120 W	入力電圧範囲 3EN : 340-575 Vac 3ENA : 340-600 Vac (近日公開)	123.6 × 40 × 116.8
	DRL-24V240W3EN□			10.0 A	240 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-24V480W3EN□	●		20.0 A	480 W		123.6 × 60 × 142.6
	DRL-24V960W3EN□	●		40.0 A	960 W		123.6 × 110 × 142.6
	DRL-48V120W3EN□		48 V	2.5 A	120 W	入力電圧範囲 3EN : 340-575 Vac 3ENA : 340-600 Vac (近日公開)	123.6 × 40 × 116.8
	DRL-48V240W3EN□			5.0 A	240 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-48V480W3EN□	●		10.0 A	480 W		123.6 × 60 × 142.6
	DRL-48V960W3EN□	●		20.0 A	960 W		123.6 × 110 × 142.6



www.DeltaPSU.com

June 2026 (Rev. 01) - 記載されている情報および仕様は、予告なく変更される場合があります