

DINレール電源

DIN Pro シリーズ

安定の源、未来を動かす力

85~305V

ワイド AC 入力
(305V_{AC} for 60 sec)



-40~80°C

広い動作周囲温度
(60°C までフルパワー機動)



リモート制御機能、DC出力正常
検知リレー、LED表示灯

対象アプリケーション



協同ロボット



CDU



並列運転電流シェ
アリング
(960W 3+1)



電磁感受性
(IEC 61000-4-6, 20Vrms)



SEMI F47
適合




150% 5 sec
(500% 5 ms)
ピークパワー 機能



PCBA
コンフォーマル
コーティング



DIN Pro シリーズ

シリーズ	モデル名	PFC	出力			入力電圧レンジ	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
 <ul style="list-style-type: none"> • ワイドAC入力 85-277V_{AC} (305V_{AC} for 60 sec) • ピークパワー機能 150% / 5 sec (500% / 5 ms) • 内臓リモートON / OFF • コンフォーマルコーティング • 60°Cまでフルパワー動作 	DRF-12V120W1PBA	●	12 V	10.0 A	120 W	85-277V _{AC} (305V _{AC} 60sec.) DC 入力レンジ 100-400V _{DC}	124.2 × 30 × 117.1
	DRF-12V240W1PBA	●		20.0 A	240 W		124.2 × 40 × 117.1
	DRF-24V120W1PBA	●	24 V	5.0 A	120 W	85-277V _{AC} (305V _{AC} 60sec.) DC 入力レンジ 100-400V _{DC}	124.2 × 30 × 117.1
	DRF-24V240W1PBA	●		10.0 A	240 W		124.2 × 40 × 117.1
	DRF-24V480W1PBA	●		20.0 A	480 W		124.2 × 56 × 117.1
	DRF-24V960W1PBA	●		40.0 A	960 W		124.2 × 104.5 × 137.7
	DRF-48V120W1PBA	●		48 V	2.5 A		120 W
	DRF-48V240W1PBA	●	5.0 A		240 W	124.2 × 40 × 117.1	
	DRF-48V480W1PBA	●	10.0 A		480 W	124.2 × 56 × 117.1	
	DRF-48V960W1PBA	●	20.0 A		960 W	124.2 × 104.5 × 137.7	



www.DeltaPSU.com

June 2026 (Rev. 01) - 記載されている情報および仕様は、予告なく変更される場合があります