

JPVO S24 系列 LED 驱动器

稳定驱动广告招牌及灯带照明



高效能与高可靠度



支持宽工作温度



坚固耐用设计，具备 IP67 防护等级



LED 驱动器

台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列，点亮户外广告招牌及灯带照明

台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器，专为严苛要求的照明应用打造，提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳定的 24 V_{DC} 输出，并具备 30W、60W、100W 和 150W 等多种型号，以满足不同的功率需求，广泛应用于多种场景，从户外的高亮度招牌、精致的装饰性灯带照明，到需保持恒温环境的冷冻柜等，皆可完美匹配。JPVO S24 系列以优越质量，确保在所有复杂应用环境中，都能提供持续稳定的照明，是打造高质量照明解决方案的首选。

JPVO S24 系列集安全与耐用性于一身，具备 IP67 防水防尘等级，无惧极端天气挑战。同时，内建强化短路保护，能有效杜绝电气火灾的风险。此产品更采用先进的电源管理技术，既能提供持续

稳定的照明，又能为使用者大幅节省能源成本。JPVO S24 系列驱动器以高效能设计与内建多重安全保护机制，满足超市和便利店严苛的可靠性要求，保证冷冻展示柜全天候维持稳定的照明输出，最大化产品展示效益。

此外，新升级的 JPVO S24 系列符合最新的 J55015(H29) EMI 标准，能兼容零售、交通枢纽及智慧城市等应用环境中的敏感电子设备，例如安全摄影机和通讯系统，实现照明系统的无缝整合运行。轻松升级至台达全新 JPVO S24 系列，为广告招牌以及冷冻展示柜照明打造性能卓越、安全、智能、可靠的供电系统。

产品信息

LED 电源 > JPVO S24 系列

40 W



JPVO-030024FB

24 V / 30 W

<https://www.deltapsu.cn/products/led-driver/JPVO-030024FB>

60 W



JPVO-060024FB

24 V / 60 W

<https://www.deltapsu.cn/products/led-driver/JPVO-060024FB>

100 W



JPVO-100024FB

24 V / 100 W

<https://www.deltapsu.cn/products/led-driver/JPVO-100024FB>

150 W



JPVO-150024FB

24 V / 150 W

<https://www.deltapsu.cn/products/led-driver/JPVO-150024FB>

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

特色

- 24V_{DC} 恒压设计
- 高效能与高可靠性
- 支持 -40°C ~ 55°C 宽工作温度范围
- 具备 IP67 防水等级，适用于户外环境
- 内建强化短路保护，有效杜绝火灾风险
- 10mm 垫高设计，适用于室内安装

应用



户外招牌



装饰性灯带照明



冷冻展示柜