

發行日期：2020年 4月 16日

薄型化高性價比 PMT2 35-350W 全系列平板電源新上市



- ≤30 mm
- 70°C 至 -30°C 操作溫度
- CM: 4kV DM: 2kV 雷擊浪湧抗擾能力
- IEC/EN/UL 62368-1

PMT2 系列

薄型化高性價比 35-350W 系列

台達新推出 PMT2 35-350W, 12V 至 48V 多款輸出電壓型號，同時也推出 75W, 5V/12V 及 5V/24V 雙電壓全系列平板式電源供應器。產品薄型化設計，高度僅 30mm，方便安裝及機櫃空間運用。並符合衝擊與振動國際標準法規要求 (達到 IEC 60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 標準)。具備薄型化 & 高性能等特色，-30°C 至 +70°C 之寬範圍操作溫度以及符合國際 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV) 高抗雷擊浪湧能力。

產品系列通過 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC 60950-1 安全認證，同時也取得 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16 家用電器安全認證及多國安規認證。電磁兼容標準符合 EN 55032, Class B 及重工業抗擾標準。

亮點及特色

- 通過 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 家用電器認證 (350W 機種除外)
- 過壓防護等級 III 及防污染等級 3 級 (350W 機種除外)
- 低空載損耗
 - < 0.3W (35W, 50W, 75W, 100W, 75W 雙輸出機種)
 - < 0.5W (150W 機種)
 - < 0.75W (350W 機種)
- 薄型化設計：高度 ≤ 30mm
- 30°C 至 70°C 寬範圍操作溫度 (可 -40°C 低溫啟動)
- 符合諧波電流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 標準
- 平均故障間隔時間 (MTBF) 基於 Telcordia SR-332 標準長達 > 700,000 小時

[查看 PMT2 系列](#)

敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。