

导轨型电源供应器

DIN Pro 系列

穩定之源 智造未來

85~305V

输入电压范围
(305V 持續 60 秒)



-40~80°C

宽工作环境温度
(60°C 滿功率輸出)



远端控制、DC OK 继电器输出
与 LED 指示灯

目標應用



协作机器人手臂



冷却分配单元



内置并联均流功能
支持并联应用
(960W 3+1 模式)



半导体设备



电动汽车充电桩



EMS 抗扰度符合
(IEC 61000-4-6, 20Vrms)



符合 SEMI F47
半导体设备电压
抗扰度标准




150% 5秒
(500% 5毫秒)
峰值功率



PCBA
防潮绝缘涂层
(三防胶涂层)



DIN Pro 系列

系列	型号名称	PFC	输出			输入电压范围	尺寸 (毫米) (H × W × D)		
			电压	电流	功率				
 <ul style="list-style-type: none"> • 寬範圍交流輸入 85~277V_{AC} (305V_{AC} 持續 60 秒) • 峰值功率达 150% / 5 秒 (500% 持续 5 毫秒) • 内建远端遥控开关 • 三防胶涂布 • 60°C 满功率输出 	DRF-12V120W1PBA	●	12 V	10.0 A	120 W	85-277V _{AC} (305V _{AC} 60sec.) 直流输入范围 100-400V _{DC}	124.2 × 30 × 117.1		
	DRF-12V240W1PBA	●		20.0 A	240 W		124.2 × 40 × 117.1		
	DRF-24V120W1PBA	●	24 V	5.0 A	120 W	85-277V _{AC} (305V _{AC} 60sec.) 直流输入范围 100-400V _{DC}	124.2 × 30 × 117.1		
	DRF-24V240W1PBA	●		10.0 A	240 W		124.2 × 40 × 117.1		
	DRF-24V480W1PBA	●		20.0 A	480 W		124.2 × 56 × 117.1		
	DRF-24V960W1PBA	●		40.0 A	960 W		124.2 × 104.5 × 137.7		
	DRF-48V120W1PBA	●		48 V	2.5 A		120 W	85-277V _{AC} (305V _{AC} 60sec.) 直流输入范围 100-400V _{DC}	124.2 × 30 × 117.1
	DRF-48V240W1PBA	●			5.0 A		240 W		124.2 × 40 × 117.1
	DRF-48V480W1PBA	●	10.0 A		480 W	124.2 × 56 × 117.1			
	DRF-48V960W1PBA	●	20.0 A		960 W	124.2 × 104.5 × 137.7			

官网

微信



www.DeltaPSU.cn

sps.reply.chn@deltaww.com