醫療電源

內置機殼型電源

系列	型號名稱	CC 碼	輸入端子	輸出端子	輸出				尺寸 (毫米) (L × W × H)
					電壓	自然對流		強制風冷		
						電流	功率	電流	功率	
MDS  • 通用型醫療電源	MDS-250ADB12	AA	Molex 26-62-4030	M3 PCB terminal	12 V	11.25 A	135 W	20.84 A	250 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-250ADB12	AB				11.25 A	135 W	20.84 A	250 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB12	AA				15.83 A	190 W	25.0 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-400ADB12	AA	Molex 171813-9998	M3 PCB terminal		-	-	33.33 A	400 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB18	AA	Molex 26-62-4030	M3 PCB terminal	18 V	10.55 A	190 W	16.66 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB18	AB				10.55 A	190 W	16.66 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-250ADB24	AA	Molex 171813-9998	M3 PCB terminal	24 V	5.62 A	135 W	10.41 A	250 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB24	AA	Molex 26-62-4030	M3 PCB terminal		8.75 A	210 W	12.5 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB24	AB				8.75 A	210 W	12.5 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-400ADB24	AA	Molex 171813-9998	M3 PCB terminal		-	-	16.67 A	400 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-400ADB24	AB				-	-	16.67 A	400 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB48	AA	Molex 26-62-4030	M3 PCB terminal	48 V	4.375 A	210 W	6.25 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
	MDS-300ADB48	AB				4.375 A	210 W	6.25 A	300 W	140 × 88.9 × 44.4
MEP • 高功率密度，外型輕薄、低機身高度設計	MEP-200A12J	CNA 新品	JST B2P3-VH	JST B6P-VH-B	12 V	16.67 A*	200 W*	16.67 A	200 W	111.2 × 62.8 × 32.5
	MEP-500A12J	CRA 即將推出	JST B2P3-VH	M4 PCB terminal		25.0A	300W	41.7A	500 W	138.6 × 88.2 × 38.4
		DRA				-	-	41.7A	500 W	138.6 × 88.2 × 57.8
	MEP-500A18J	CRA 即將推出	JST B2P3-VH	M4 PCB terminal	18 V	16.7 A	300 W	27.8 A	500 W	138.6 × 88.2 × 38.4
		DRA				-	-	27.8 A	500 W	138.6 × 88.2 × 57.8
	MEP-200A24J	CNA 新品	JST B2P3-VH	JST B6P-VH-B	24 V	8.34 A*	200 W*	8.34 A	200 W	111.2 × 62.8 × 32.5
	MEP-500A24J	CRA 即將推出	JST B2P3-VH	M4 PCB terminal		12.5A	300W	20.9A	501W	138.6 × 88.2 × 38.4
		DRA				-	-	20.9A	501W	138.6 × 88.2 × 57.8
	MEP-200A48J	CNA 新品	JST B2P3-VH	JST B6P-VH-B	48 V	4.17 A*	200 W*	4.17 A	200 W	111.2 × 62.8 × 32.5
	MEP-500A48J	CRA 即將推出	JST B2P3-VH	M4 PCB terminal		6.25 A	300 W	10.5 A	504 W	138.6 × 88.2 × 38.4
		DRA				-	-	10.5 A	504 W	138.6 × 88.2 × 57.8
MEB • 智慧風扇轉速控制	MEB-750A12B	AAA	TU-301-SP-SA-AD2(D)V0	M5 PCB terminal	12 V	-	-	58.4 A	700 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-750A12T	AAA	Dinkle DT-2G-B95W-03	M5 PCB terminal		-	-	58.4 A	700 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-500A24F	AA	Deca T24-EO3103A302	Deca DT-65-C14W-02	24 V	-	-	21.0 A	500 W	165.3 × 85.2 × 41
	MEB-750A24B	AAA	TU-301-SP-SA-AD2(D)V0	M5 PCB terminal		-	-	31.25 A	750 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-750A24T	AAA	Dinkle DT-2G-B95W-03	M5 PCB terminal		-	-	31.25 A	750 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-1K2A24T	ABA	Anytek YK50A0323009G	M5 PCB terminal		-	-	50.0 A	1,200 W	204 × 127 × 40.5
	MEB-1K5A24T	AAA 新品	Deca T25-E03H03	Anytek YK50A0423009G		-	-	60.0 A	1,500 W	204 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A24T	NAA 新品	Anytek YK50A0323009G	Busbar		-	-	104.2 A	2,500 W	267.5 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A24T	RAA 新品				-	-	104.2 A	2,500 W	267.5 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A36T	NAA 新品	Anytek YK50A0323009G	Busbar	36 V	-	-	69.5 A	2,500 W	267.5 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A36T	RAA 新品				-	-	69.5 A	2,500 W	267.5 × 127 × 40.5
	MEB-1K2A42T	ABA	Anytek YK50A0323009G	M5 PCB terminal	42 V	-	-	28.5 A	1,200 W	204 × 127 × 40.5
	MEB-750A48B	AAA	TU-301-SP-SA-AD2(D)V0	M5 PCB terminal	48 V	-	-	15.63 A	750 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-750A48T	AAA	Dinkle DT-2G-B95W-03	M5 PCB terminal		-	-	15.63 A	750 W	177.8 × 101.6 × 40
	MEB-1K2A48T	ABA	Anytek YK50A0323009G	M5 PCB terminal		-	-	25.0 A	1,200 W	204 × 127 × 40.5
	MEB-1K5A48T	AAA 新品	Deca T25-E03H03	Anytek YK50A0423009G		-	-	31.25 A	1,500 W	204 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A48T	NAA 新品	Anytek YK50A0323009G	Busbar		-	-	52.1 A	2,500 W	310.8 × 127 × 40.5
	MEB-2K5A48T	RAA 新品				-	-	52.1 A	2,500 W	310.8 × 127 × 40.5

*參考產品技術資料手冊

ATX 電源

系列	型號名稱	CC 碼	輸入端子	輸出端子	輸出			尺寸 (毫米) (L × W × H)
					電壓	電流	功率	
MDS • 醫用 ATX 電源供應器，內置冷卻風扇	MDS-350AD701	AA	C14	Wire harness	+3.3 V, +5 V, +5 V_{SB}, +12 V_1, +12 V_2, -12 V, -5 V	8.0 A, 9.0 A, 1.25 A, 8.0 A, 8.0 A, 0.25 A, 0.1 A	350 W	194 × 100 × 40.5