

LED 驅動電源 LNR 系列

強韌動力賦能全球 LED 照明



高輸入突波保護



寬溫運作

LPS

限功率電源
(LPS) 標準



LED 驅動器

台達全新 LED 驅動電源 LNR 系列 - 極致可靠與長效運作、點亮全球 LED 應用

台達推出全新 LNR 系列定電壓 LED 驅動電源，以極致穩定性與可靠度確保 LED 模組與燈條系統長效運行，適用於商用招牌、冷藏展示櫃及工業設施等各類嚴苛環境。此系列提供 108-305 V_{AC} 的通用輸入電壓範圍，相容全球電力系統，不僅通過 UL8750 與 IEC/EN 62368-1 認證，符合照明及工業應用的嚴格安全標準，更具備 UL1310 Class 2 與 LPS（限電源）認證，無需使用複雜導線管和特殊配線，大幅簡化安裝流程。

此外，LNR 系列完美結合簡潔設計與堅固的工業級機構，採用 IP54 防護等級的全灌封外殼，能有效阻絕灰塵、潮濕與震動，同時支援 -40°C 至 55°C 的寬溫運作，為戶外看板與高暴露的嚴苛應用場景提供關鍵防護。

為確保系統的安全防護並降低停機風險，此產品更內建短路、過載、過電壓及過溫全方位保護。LNR 系列集三大優勢於一身：「堅固耐用、全面防護、安裝便捷」，是實現長期可靠應用的終極首選。

產品訊息

LED 电源 > LNR 系列

20 W



LNR-020A12VJAAD

12 V / 20 W

<https://psu.deltaww.com/tw/products/led-driver/LNR-020A12VJAAD>

20 W



LNR-020A24VJAAD

24 V / 20 W

<https://psu.deltaww.com/tw/products/led-driver/LNR-020A24VJAAD>

96 W



LNR-100A24VJAAC

24 V / 96 W

<https://psu.deltaww.com/tw/products/led-driver/LNR-100A24VJAAC>

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

特色

- 專為工業與廣告看板應用打造
- 108-305 V_{AC} 寬電壓輸入
- 恆壓設計
- 符合 Class 2 與 LPS (限功率電源) 認證
- 高穩定功率因數，保障系統全時高效運作
- 具備多重安全防護機制: 過載、過電壓、短路及過溫保護
- 採用全灌膠防水設計，並具備IP54 防護，有效阻絕灰塵與溼氣
- 支援 -40°C 至 55°C 寬溫運作

應用



戶外招牌



裝飾性燈條照明



冷凍展示櫃