

LED 驅動電源 LNA Arena Sport 系列

DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 雙調光控制 適用戶外照明



LED 驅動器

台達新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驅動電源照亮全球運動場

台達推出新款 LED 驅動電源 LNA Arena Sport 系列，是 EUCO Arena Sport 系列運動場照明電源衍伸的產品，延續 EUCO Arena Sport 系列為歐洲多個運動場以及高桅燈桿提供穩定高效照明、獲得市場客戶好評，LNA Arena Sport 系列更放眼全球市場需求，同步雙支援 DALI-2 & D4i 及 RDM/DMX 協定功能，並具備 1,200 W、1,600 W 及 1,800 W 輸出，滿足全世界各個國家、地區不同的智慧照明需求。

LNA Arena Sport 系列具備可調控輸出電流及調光 (0.1% - 100%) 特色，提供客戶極大使用彈性。此外，客戶亦可視情境需求，透過恆定流明輸出 (Constant Lumen Output, CLO) 及智慧定時調光

(Smart Timer Dim, STD) 兩種功能調整照明，在維持亮度同時，也能降低能源損耗。而其無頻閃及 33 fps 閃爍效應的特性，可用於電視台高畫質轉播，讓螢幕前的觀眾享受高品質、充滿臨場感的運動賽事。LNA Arena Sport 系列亦具備無餘暉及整合式功率量測功能，以便客戶對照明進行細部管理及監控。

LNA Arena Sport 系列具備 187-528 V_{AC} 輸入電壓，可應用於多種設備，加上極高電擊保護 (10 KV)，確保在嚴苛的戶外照明環境穩定運作。此外，產品亦符合多項國際安全認證，包括 EN 61347/UL8750/GB19510 (CCC)/RCM 以及 BIS 15885，滿足不同市場應用需求。

產品訊息

LED 电源 > LNA ARENA SPORT 系列 (全球版本)

1,200 W



LNA-1K2B20ABFGB

187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,200 W

<https://www.deltapsu.com/tw/products/led-driver/LNA-1K2B20ABFGB>

1,650 W



LNA-1K6C20ABFGB

187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,650 W

<https://www.deltapsu.com/tw/products/led-driver/LNA-1K6C20ABFGB>

1,800 W



LNA-1K8C20ABFGB

187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,800 W

<https://www.deltapsu.com/tw/products/led-driver/LNA-1K8C20ABFGB>

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。 亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

特色

- 多通道控制 (1*DT6 / 1*DMX 或 2/3*DT6 / 2/3*DMX)
- 187-528 V_{AC} 寬輸入電壓範圍
- 150-550 V_{DC} 寬輸出電壓範圍
- 高達 97.5% 高能效
- 700-2,000 mA 可程式化輸出電流
- DALI-2 & D4i 及 DMX/RDM 照明通訊協定
- 0.1-100% 寬調光範圍
- 低漣波 (約 1%)，支援高畫質轉播
- 高達 33 fps 閃爍效應
- 無餘暉 (Afterglow effect)
- 高精準整合式功率量測功能
- 10 kV高突波保護設計 (線對地模式 10 kV；線對線模式 10 kV)

應用



戶外體育場館照明



室內體育場館照明



工業照明



高桅桿照明