


LED ドライバ EUCO Arena Sport シリーズ

IoT 対応、D4i 認証取得済みの 1,400 W モデル



スマート調光



簡単設置



高耐久設計

LEDドライバ

デルタの「Arena Sportシリーズ」LEDドライバー、スタジアム向けのRGBW制御を強化

デルタは、ダイナミックな演出とマルチカラー制御を目的とした、RGBW 4チャンネルLEDモジュール専用設計の最先端「Arena Sportシリーズ」4出力LED電源を発売します。一般的な単色温度ソリューションとは異なり、RGBWの4系統出力は、幅広いカラービジュアルと雰囲気のある照明効果を提供します。この革新的な製品は、スタジアムやビル、その他さまざまな環境での使用に理想的であり、LED照明の調光・調色の可能性を最大限に引き出します。

Arena Sportシリーズには、グローバル市場向けの LNA-1K2D12ABFGB と、欧州市場に特化した EUCO-1K2120RCA がラインナップされています。各出力あたり300Wの電力を供給し、50~370 VDC の広い電圧範囲に対応しています。ユーザーは、異なる色温度のLEDモジュールや必要な駆動電流に合わせて、各出力を独立して調整できます。また、4出力同期の調光制御もサポートしています。これらのモデルは187~528 VAC の広い入力電圧範囲を備えており、230V、277V、347V、380V、480Vといった電圧に対応可能です。この柔軟性により、照明メーカーは世界市場向けのモデル数や、多様なLED駆動電圧・色温度への対応コストを削減できます。

さらに、これらのユニットはフリッカーフリー（ちらつき防止）基準と33fps設計を満たしており、高解像度のテレビ撮影にも適しています。また、DALI-2/D4iおよびDMX/RDM調光システムと互換性があり、多様な照明シナリオに対して効率的な制御を提供し、LEDの調光・調色におけるユーザー体験を向上させます。さらに、定格光束維持（CLO）、スマートタイマー調光（STD）、出力電流調整（AOC）などのプログラマブルな機能も備えています。これらの電源は、スタジアム照明における世界最先端のデジタル化設計を象徴しています。

加えて、LNA-1K2およびEUCO-1K2の両モデルは最大10 kVのサージ保護機能を内蔵しており、CE、UKCA、ENEC、CCC、CUL、RCMなど、包括的な国際安全認証を取得しています。

（注：EUCO-1K2モデルは欧州市場向けに設計されているため、中国のCCC認証は含まれていません。）安全試験基準への準拠と完全なレポートの提供により、お客様の照明器具認証プロセスを大幅に短縮することが可能です。

製品情報

LEDドライバ > LNA ARENA SPORTシリーズ (Global 市場)
1,200 W



LNA-1K2D12ABFGB

187-528 V_{AC} / 50-370 V_{DC} / 1,200 W

<https://psu.deltaww.com/jp/products/led-driver/LNA-1K2D12ABFGB>

LEDドライバ > EUCO ARENA SPORTシリーズ (EMEA 市場)
1,200 W




EUCO-1K2120RCA

187-528 V_{AC} / 50-370 V_{DC} / 1,200 W

<https://psu.deltaww.com/jp/products/led-driver/EUCO-1K2120RCA>

- 製品の在庫状況につきましては、営業担当までお問い合わせください。または、お問い合わせフォームよりメッセージをお送りいただければ、担当営業より折り返しご連絡申し上げます。

アプリケーション




屋外スポーツスタジアム照明



屋内スポーツアリーナ照明



建物



屋外環境