



産業用電源

産業用電源

おすすめシリーズ

CHROME II シリーズ

5 V ~ 48 V, 15 W ~ 100 W

- ・クラスII準拠 (二重絶縁構造)
- ・DIN 43880 (分電盤設置用規格) に準拠した筐体設計
- ・NEC Class 2およびIEC/EN 60950-1 によるLPS規定に準拠

LYTE II シリーズ

12 V ~ 48 V, 75 W ~ 480 W

- ・高効率 (最大93.5%)
- ・最大50°Cまでフル出力対応
- ・低無負荷時消費電力設計
- ・定電流回路を内蔵

Force-GT シリーズ

12 V ~ 48 V, 120 W ~ 960 W

- ・最大95%の高効率設計
- ・単相モデルで最大60°Cまでフル出力対応
- ・DC OKリレー接点内蔵
- ・基板(PCBA)にコンフォーマルコーティングを施し、粉塵や湿気から保護

PMT2 / PMT2 ECO シリーズ

12 V ~ 48 V and Dual, 35 W ~ 350 W

- ・省スペース対応の1U未満筐体
- ・低無負荷電力でエネルギー効率向上
- ・家庭用・産業用の幅広い用途に対応

PMR シリーズ

12 V ~ 48 V, 150 W ~ 1,500 W

- ・PFC搭載の省スペース設計
- ・高調波対策 (Class A & D準拠)
- ・家庭用・産業用の幅広い用途に対応

PMS シリーズ

24 V ~ 48 V, 750 W ~ 2,500 W

- ・PMBus® 通信対応
- ・電流シェアリング機能搭載
- ・モータ起動時のピーク出力に対応
- ・最大6台まで並列運転可能

DINレール電源

エコノミーモデル

シリーズ名	モデル名	力率補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
CHROME II 	DRC-05V015W1RZ		5 V	2.4 A	12 W	85~264 V _{AC}	87.5 × 18 × 55
	DRC-05V030W1RZ			3.0 A	15 W		87.5 × 35 × 55
	DRC-12V015W1RZ		12 V	1.25 A	15 W	85~264 V _{AC}	87.5 × 18 × 55
	DRC-12V030W1RZ			2.0 A	24 W		87.5 × 35 × 55
	DRC-12V060W1RZ			4.5 A	54 W		87.5 × 52.5 × 55
	DRC-12V100W1RZ			7.1 A	85.2 W		87.5 × 70 × 55
	DRC-24V015W1RZ		24 V	0.63 A	15 W	85~264 V _{AC}	87.5 × 18 × 55
	DRC-24V030W1RZ			1.5 A	36 W		87.5 × 35 × 55
	DRC-24V060W1RZ			2.5 A	60 W		87.5 × 52.5 × 55
	DRC-24V100W1RZ			3.83 A	91.92 W		87.5 × 70 × 55
	DRC-48V060W1RZ		48 V	1.25 A	60 W	85~264 V _{AC}	87.5 × 52.5 × 55
	DRC-48V100W1RZ			1.92 A	92.16 W		87.5 × 70 × 55

- ・クラスII準拠 (二重絶縁構造)
- ・DIN 43880 (分電盤設置用規格) に準拠した筐体設計
- ・DOE Level VI効率基準への準拠
- ・NEC Class 2およびIEC/EN 60950-1によるLPS規定に準拠
- ・過電圧 カテゴリIII

エコノミーモデル

シリーズ名	モデル名 ¹⁾	力率補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
LYTE II (DIN ECO)  - スリム設計 - 定電流回路内蔵 50°Cまでフル出力 - 低無負荷消費電力	DRL-12V75W1AZ□		12 V	6.25 A	75 W	85~264 V _{AC}	123.6 × 27 × 102
	DRL-24V75W1AZ□		24 V	3.125 A	75 W	85~264 V _{AC}	123.6 × 27 × 102
	DRL-48V75W1AZ□		48 V	1.57 A	75.36 W	85~264 V _{AC}	123.6 × 27 × 102
	DRL-12V120W1EN□		12 V	10.0 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRL-12V240W1EN□	●		20.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8
	DRL-24V120W1EN□		24 V	5.0 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRL-24V240W1EN□	●		10.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8
	DRL-24V480W1EN□	●		20.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-48V120W1EN□		48 V	2.5 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRL-48V240W1EN□	●		5.0 A	240 W		123.6 × 40 × 116.8
	DRL-48V480W1EN□	●		10.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-24V120W3EN ²⁾		24 V	5 A	120 W	3 × 340~575 V _{AC}	123.6 × 40 × 116.8
	DRL-24V240W3EN ²⁾			10 A	240 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-24V480W3EN ²⁾	●		20 A	480 W		123.6 × 60 × 142.6
	DRL-24V960W3EN ²⁾	●		40 A	960 W		123.6 × 110 × 142.6
	DRL-48V120W3EN ²⁾		48 V	2.5 A	120 W	3 × 340~575 V _{AC}	123.6 × 40 × 116.8
	DRL-48V240W3EN ²⁾			5 A	240 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRL-48V480W3EN ²⁾	●		10 A	480 W		123.6 × 60 × 142.6
	DRL-48V960W3EN ²⁾	●		20 A	960 W		123.6 × 110 × 142.6

ハイパフォーマンスモデル

シリーズ名	モデル名 ¹⁾	力率補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
Force-GT  - 最大95%高効率のスリム設計 - 定電流モード時の過電流保護を装備 - コンフォーマルコーティング対応 - 単相60°C/三相55°Cまでフル出力対応	DRF-12V120W1G□A	●	12 V	10.0 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRF-12V240W1G□A	●		20.0 A	240 W	(DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	123.6 × 40 × 116.8
	DRF-24V120W1G□A	●	24 V	5.0 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRF-24V240W1G□A	●		10.0 A	240 W	(DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	123.6 × 40 × 116.8
	DRF-24V480W1G□A	●		20.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRF-48V120W1G□A	●	48 V	2.5 A	120 W	90~264 V _{AC}	123.6 × 30 × 116.8
	DRF-48V240W1G□A	●		5.0 A	240 W	(DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	123.6 × 40 × 116.8
	DRF-48V480W1G□A	●		10.0 A	480 W		123.6 × 56 × 116.8
	DRF-24V120W3G□A		24 V	5.0 A	120 W	3 × 320~575 V _{AC} or 2 × 340~575 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 450~800 V _{DC})	124 × 38 × 125.3
	DRF-24V240W3G□A			10.0 A	240 W		124 × 50 × 125.3
	DRF-24V480W3G□A	●		20.0 A	480 W		124 × 65 × 127.3
	DRF-24V960W3G□A	●		40.0 A	960 W		124 × 110 × 128.7
	DRF-48V480W3G□A	●	48 V	10.0 A	480 W	3 × 320~575 V _{AC} or 2 × 340~575 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 450~800 V _{DC})	124 × 65 × 127.3
	DRF-48V960W3GBA	●		20.0 A	960 W		124 × 110 × 128.7

特殊用途モデル

シリーズ名	モデル名	力率補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流	電力		
CliQ M  - 海事規格認証対応 - コンフォーマルコーティング対応 - APB機能で過負荷時も安定出力	DRM-24V80W1PN	●	24 V	3.4 A	81.6 W	85~276 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 88~375 V _{DC})	124 × 32 × 102
	DRM-24V120W1PN	●		5.0 A	120 W	85~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 88~375 V _{DC})	124 × 40 × 117
	DRM-24V240W1PN	●		10.0 A	240 W	85~276 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 88~375 V _{DC})	124 × 60 × 117
	DRM-24V480W1PN	●		20.0 A	480 W		124 × 82 × 127
	DRM-24V960W1PN	●		40.0 A	960 W	85~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 110~375 V _{DC})	124 × 125 × 133.6
	DRM-24V480W3PN	●		20.0 A	480 W	3 × 320~600 V _{AC} or 2 × 380~600 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 450~800 V _{DC})	124 × 65 × 127.1
	DRM-24V960W3PN	●		40.0 A	960 W		124 × 110 × 128.6
CliQ VA  - 出力電流/電圧・寿命予測のスマートモニタリング機能を搭載 - コンフォーマルコーティング対応 - APB機能で過負荷時も安定出力	DRV-24V120W1PN	●	24 V	5.0 A	120 W	85~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 88~375 V _{DC})	124 × 60 × 139
	DRV-24V240W1PN	●		10.0 A	240 W	85~276 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 88~375 V _{DC})	124 × 60 × 139
	DRV-24V480W1PN	●		20.0 A	480 W		124 × 82 × 149

1) 詳細は技術データシートを参照

2) 近日発売予定

産業用電源

パネルマウント型電源

エコノミーモデル							
シリーズ名	モデル名 ¹⁾	力率 補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)
			電圧	電流	電力		
PMT2 ECO  200~240 V_{AC}の高入力電圧に対応 - EMC Class A準拠 - CCC/CQC/BIS 認証取得済み	NEW PMT-24V50W2BNJ		24 V	2.2 A	52.8 W	180~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	NEW PMT-24V75W2BNJ			3.2 A	76.8 W		99 × 97 × 30
	NEW PMT-24V100W2BNJ			4.5 A	108 W		129 × 97 × 30
	NEW PMT-24V150W2BNJ			6.25 A	150 W		159 × 97 × 30
	NEW PMT-24V200W2BNJ			8.8 A	211.2 W		159 × 97 × 30
	NEW PMT-24V350W2BNJ			14.6 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	NEW PMT-48V50W2BNJ		48 V	1.1 A	52.8 W	180~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	NEW PMT-48V75W2BNJ			1.6 A	76.8 W		99 × 97 × 30
	NEW PMT-48V100W2BNJ			2.3 A	110 W		129 × 97 × 30
	NEW PMT-48V150W2BNJ			3.3 A	158.4 W		159 × 97 × 30
	NEW PMT-48V200W2BNJ			4.4 A	211.2 W		159 × 97 × 30
	NEW PMT-48V350W2BNJ			7.3 A	350.4 W		215 × 115 × 30
PMT2  1U未満筐体 - IEC 60335 / IEC 61558 安全規格に準拠	PMT-12V35W2BA□		12 V	3.0 A	36 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-12V50W2BA□			4.2 A	50.4 W		99 × 82 × 29
	PMT-12V75W2BA□			6.0 A	72 W		99 × 97 × 30
	PMT-12V100W2BA□			8.5 A	102 W		129 × 97 × 30
	PMT-12V150W2BA□			12.5 A	150 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-12V150W2CA□			12.5 A	150 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30
	PMT-12V200W2BM□			17.0 A	204 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-12V200W2BR□			17.0 A	204 W		159 × 97 × 30
	PMT-12V350W2BM□			29.0 A	348 W		215 × 115 × 30
	PMT-12V350W2BR□			29.0 A	348 W		215 × 115 × 30
	PMT-15V35W2BA		15 V	2.4 A	36 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-15V50W2BA			3.4 A	51 W		99 × 82 × 29
	PMT-15V75W2BA			5.0 A	75 W		99 × 97 × 30
	PMT-15V100W2BA			7.0 A	105 W		129 × 97 × 30
	PMT-15V150W2BA			10.0 A	150 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-15V150W2CA			10.0 A	150 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30
	PMT-24V35W2BA□		24 V	1.5 A	36 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-24V50W2BA□			2.2 A	52.8 W		99 × 82 × 29
	PMT-24V75W2BA□			3.2 A	76.8 W		99 × 97 × 30
	PMT-24V100W2BA□			4.5 A	108 W		129 × 97 × 30
	PMT-24V150W2BA□			6.25 A	150 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-24V150W2CA□			6.25 A	150 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30
	PMT-24V200W2BM□			8.8 A	211.2 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-24V200W2BR□			8.8 A	211.2 W		159 × 97 × 30
	PMT-24V350W2BM□			14.6 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-24V350W2BR□			14.6 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-30V35W2BA		30 V	1.2 A	36 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-30V50W2BA			1.7 A	51 W		99 × 82 × 29
	PMT-30V75W2BA			2.5 A	75 W		99 × 97 × 30
	PMT-30V100W2BA			3.6 A	108 W		129 × 97 × 30
	PMT-30V150W2BA			5.0 A	150 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-30V150W2CA			5.0 A	150 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30
	PMT-36V35W2BA		36 V	1.0 A	36 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-36V50W2BA			1.45 A	52.2 W		99 × 82 × 29
	PMT-36V75W2BA			2.1 A	75.6 W		99 × 97 × 30
	PMT-36V100W2BA			3.0 A	108 W		129 × 97 × 30
	PMT-36V150W2BA			4.3 A	154.8 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-36V150W2CA			4.3 A	154.8 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30

1) 詳細は技術データシートを参照

エコノミーモデル

シリーズ名	モデル名	力率 補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)
			電圧	電流	電力		
PMT2  1U未満筐体 - IEC 60335 / IEC 61558 安全規格に準拠	PMT-36V200W2BM		36 V	5.9 A	212.4 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-36V200W2BR			5.9 A	212.4 W		159 × 97 × 30
	PMT-36V350W2BM			9.7 A	349.2 W		215 × 115 × 30
	PMT-36V350W2BR			9.7 A	349.2 W		215 × 115 × 30
	PMT-48V35W2BA		48 V	0.8 A	38.4 W	90~264 V _{AC}	99 × 82 × 29
	PMT-48V50W2BA			1.1 A	52.8 W		99 × 82 × 29
	PMT-48V75W2BA			1.6 A	76.8 W		99 × 97 × 30
	PMT-48V100W2BA			2.3 A	110.4 W		129 × 97 × 30
	PMT-48V150W2BA			3.3 A	158.4 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-48V150W2CA			3.3 A	158.4 W	90~264 V _{AC}	159 × 97 × 30
	PMT-48V200W2BM			4.4 A	211.2 W	90~132 V _{AC} , 180~264 V _{AC} (切替スイッチ)	159 × 97 × 30
	PMT-48V200W2BR			4.4 A	211.2 W		159 × 97 × 30
	PMT-48V350W2BM			7.3 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-48V350W2BR			7.3 A	350.4 W		215 × 115 × 30
	PMT-D1V75W2□A		5 V/12 V	5.0 A/4.0 A	73 W	90~264 V _{AC}	129 × 97 × 30
	PMT-D2V75W2□A		5 V/24 V	5.0 A/2.1 A	75.4 W		129 × 97 × 30

ハイパフォーマンスモデル

シリーズ名	モデル名	力率 補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)
			電圧	電流	電力		
PMR  - アクティブPFC内蔵 - IEC 60335 / IEC 61558 安全規格に準拠 1U未満筐体	PMR-12V150W1AT	●	12 V	12.5 A	150 W	90~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	129 × 97 × 30
	PMR-12V240W1AT	●		20.0 A	240 W		159 × 97 × 30
	PMR-12V320W1AT	●		26.7 A	320.4 W		215 × 115 × 30
	PMR-12V600W1BT	●		50.0 A	600 W		225 × 124 × 41
	PMR-12V1K0W1BT ²⁾	●		60.0 A	720 W		225 × 124 × 41
	PMR-24V150W1AT	●	24 V	6.5 A	156 W	90~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	129 × 97 × 30
	PMR-24V240W1AT	●		10.0 A	240 W		159 × 97 × 30
	PMR-24V320W1AT	●		13.4 A	321.6 W		215 × 115 × 30
	PMR-24V600W1BT	●		25.0 A	600 W		225 × 124 × 41
	PMR-24V1K0W1BT ²⁾	●		42.0 A	1,008 W		225 × 124 × 41
	NEW PMR-24V1K5W1BTB	●		62.5 A	1,500 W	90~264 V _{AC}	204 × 127 × 40.5
	PMR-36V150W1AT	●	36 V	4.3 A	154.8 W	90~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	129 × 97 × 30
	PMR-36V240W1AT	●		6.7A	241.2 W		159 × 97 × 30
	PMR-36V320W1AT	●		8.9 A	320.4 W		215 × 115 × 30
	PMR-36V600W1BT	●		16.6 A	597.6 W		225 × 124 × 41
	PMR-36V1K0W1BT ²⁾	●		28.0 A	1,008 W		225 × 124 × 41
	PMR-48V150W1AT	●	48 V	3.3 A	158.4 W	90~264 V _{AC} (DC 入力対応範囲: 127~375 V _{DC})	129 × 97 × 30
	PMR-48V240W1AT	●		5.0 A	240 W		159 × 97 × 30
	PMR-48V320W1AT	●		6.7 A	321.6 W		215 × 115 × 30
	PMR-48V600W1BT	●		12.5 A	600 W		225 × 124 × 41
	PMR-48V1K0W1BT ²⁾	●		21.0 A	1,008 W		225 × 124 × 41
	NEW PMR-48V1K5W1BTC	●		31.25 A	1,500 W	90~264 V _{AC}	204 × 127 × 40.5

大容量・特殊用途モデル


シリーズ名	モデル名	力率 補正	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)
			電圧	電流	電力		
PMS  - PMBus® 通信対応 - モータ駆動対応のピーク出力機能 - 最大6台まで並列接続による出力拡張が可能	NEW PMS-24V750W1BTD	●	24 V	31.25 A	750 W	85~264 V _{AC}	177.8 × 101.6 × 40
	NEW PMS-24V1K2W1BTD	●		50.0 A	1,200 W		204 × 127 × 40.5
	NEW PMS-24V2K5W1BTD	●		104.2 A	2,500 W		271 × 127 × 40.5
	NEW PMS-48V750W1BTD	●	48 V	15.63 A	750 W	85~264 V _{AC}	177.8 × 101.6 × 40
	NEW PMS-48V1K2W1BTD	●		25.0 A	1,200 W		204 × 127 × 40.5
	NEW PMS-48V2K5W1BTD	●		52.1 A	2,500 W		271 × 127 × 40.5

1) 詳細は技術データシートを参照

2) 近日発売予定

基板型電源

エコノミーモデル									
シリーズ名	モデル名 ¹⁾	力率補正	出力				入力電圧 範囲	寸法 (mm) (L × W × H)	
			電圧	自然空冷		強制空冷		オープンフレーム	
				電流	電力	電流			電力
 - 小型フットプリント設計 - 多様なコネクタ構成に対応可能	PJT-12V40WBA□		12 V	3.33 A	40 W	-	-	90~264 V _{AC}	76.2 × 50.8 × 22.9
	PJT-12V65WBA□			5.0 A	60 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30
	PJT-12V100WBA□	●		8.33 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31
	PJT-12V100WBB□			6.67 A	80 W	8.33 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8
	PJT-15V40WBA□		15 V	2.67 A	40 W	-	-	90~264 V _{AC}	76.2 × 50.8 × 22.9
	PJT-15V65WBA□			4.2 A	63 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30
	PJT-15V100WBA□	●		6.67 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31
	PJT-15V100WBB□			5.33 A	80 W	6.67 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8
	PJT-18V40WBA□		18 V	2.22 A	40 W	-	-	90~264 V _{AC}	76.2 × 50.8 × 22.9
	PJT-18V65WBA□			3.61 A	65 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30
	PJT-18V100WBA□	●		5.55 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31
	PJT-18V100WBB□			4.44 A	80 W	5.55 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8
	PJT-24V40WBA□		24 V	1.66 A	40 W	-	-	90~264 V _{AC}	76.2 × 50.8 × 22.9
	PJT-24V65WBA□			2.71 A	65 W	-	-		101.6 × 50.8 × 30
	PJT-24V100WBA□	●		4.17 A	100 W	-	-		127 × 76.2 × 31
	PJT-24V100WBB□			3.33 A	80 W	4.17 A	100 W		101.6 × 50.8 × 31.8

ハイパフォーマンスモデル										
シリーズ名	モデル名 ¹⁾	力率補正	出力					入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)	
			電圧	自然空冷		強制空冷			オープンフレーム	密閉型
				電流	電力	電流	電力			
 - 多様な構成に対応する柔軟設計 - コンフォーマルコーティングで高い耐環境性を実現	PJ-5V15W□NA		5 V	3.0 A	15 W	-	-	85~264 V _{AC}	87.5 × 50 × 22	107.5 × 60 × 32
	PJ-12V15W□NA		12 V	1.3 A	15.6 W	-	-	85~264 V _{AC}	87.5 × 50 × 22	107.5 × 60 × 32
	PJ-12V30W□NA			2.5 A	30 W	-	-		105 × 50 × 25.6	125 × 60 × 36
	PJ-12V50W□NA	●		4.3 A	51.6 W	-	-		132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36
	PJ-12V100W□□A	●		8.5 A	102 W	-	-		155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJ-12V150W□□A	●		12.5 A	150 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
	PJ-24V30W□NA		24 V	1.25 A	31.2 W	-	-	85~264 V _{AC}	105 × 50 × 25.6	125 × 60 × 36
	PJ-24V50W□NA	●		2.1 A	50.4 W	-	-		132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36
	PJ-24V100W□□A	●		4.3 A	103.2 W	-	-		155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJ-24V150W□□A	●		6.3 A	150 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
PJ-48V50W□NA	●	48 V	1.1 A	52.8 W	-	-	85~264 V _{AC}	132 × 50 × 26.6	162 × 60 × 36	
 - アクティブPFC内蔵 - 最大10秒間のパワーブースト対応 - コンフォーマルコーティングで優れた耐環境性	PJB-24V100W□□A	●	24 V	4.3 A	103.2 W	-	-	85~264 V _{AC}	155 × 62 × 33.5	185 × 72 × 45
	PJB-24V150W□□A	●		6.3 A	151.2 W	-	-		160 × 75 × 37	188 × 85 × 47
	PJB-24V240W□□A	●		10.0 A	240 W	-	-		180 × 84 × 42	212 × 98 × 59
	PJB-24V300W□□A	●		12.5 A	300 W	-	-		222 × 95 × 53.6	252 × 108 × 66

1) 詳細は技術データシートを参照

DINレールモジュール

製品タイプ	シリーズ名	モデル名 ¹⁾	出力		入力電流	入力電圧範囲	寸法 (mm) (H × W × D)
			電圧	電流			
冗長モジュール 	CliQ II	DRR-20A	22-60 V	20.0 A	(1+1 冗長構成) = 定格 2 × 12.5 A (N+1 冗長構成) = 定格 2 × 10 A	22~60 V _{DC}	121 × 50 × 122.1
		DRR-20N					121 × 50 × 122.1
		DRR-40A	22-60 V	40.0 A	(1+1 冗長構成) = 定格 2 × 25 A (N+1 冗長構成) = 定格 2 × 20 A	22~60 V _{DC}	121 × 50 × 122.1
		DRR-40N					121 × 50 × 122.1
バッファモジュール 	CliQ II	DRB-24V020AB□	24 V	20.0 A	充電モード時電流: < 0.6 A	22.8~28.8 V _{DC}	121 × 70 × 120.1
		DRB-24V040ABN		40.0 A	充電モード時電流: < 0.6 A	22.8~28.8 V _{DC}	121 × 70 × 120.1
DC-UPSモジュール 	CliQ II	DRU-24V40ABN	24 V	40.0 A	充電モード時電流: 2.0 A ± 1.0 A	24~28 V _{DC}	121 × 50 × 117.3
	CHROME	DRU-24V10ACZ	24 V	10.0 A	充電モード時電流: 0.5 A ± 0.1 A	24~28 V _{DC}	91 × 71 × 55.6
	CliQ M	DRU-24V10AMN	24 V	10.0 A	充電電流: 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A	18~30 V _{DC}	124 × 38 × 117
		DRU-24V20AMN		20.0 A	充電電流: 0.75 A、1.5 A、2.25 A、3 A	18~30 V _{DC}	124 × 38 × 117
		DRU-24V40AMN		40.0 A	充電電流: 1 A、2 A、3 A、4 A	18~30 V _{DC}	124 × 50 × 117

1) 詳細は技術データシートを参照

製品タイプ	シリーズ名	モデル名	定格電圧	充電電流	放電電流	寸法 (mm) (H × W × D)
バッテリーモジュール 	CliQ M	DRN-24V7AAEN	24 V	2.1 A Max	40.0 A Max	211.5 × 148 × 109.2

ACアダプタ

シリーズ名	モデル名	CC コード	出力			入力電圧範囲	寸法 (mm) (L × W × H)
			電圧	電流	電力		
ADT  - コンパクト設計 - DoE Level VI / CoC Tier 2準拠 の高効率設計	ADT-060A12AA	B-A	12 V	5.0 A	60 W	85~264 V _{AC}	108 × 46 × 29.5
	ADT-060A12AB	B-A		5.0 A	60 W		108 × 46 × 29.5
	ADT-150B12AA	J-A		12.5 A	150 W	90~264 V _{AC}	155 × 76 × 30
	ADT-060A15AA	B-A	15 V	4.0 A	60 W	85~264 V _{AC}	108 × 46 × 29.5
	ADT-060A15AB	B-A		4.0 A	60 W		108 × 46 × 29.5
	ADT-060A19AA	B-A		3.2 A	60.8 W	85~264 V _{AC}	108 × 46 × 29.5
	ADT-060A19AB	B-A	19 V	3.2 A	60.8 W		108 × 46 × 29.5
	ADT-120A19AA	M-A		6.15 A	120 W	90~264 V _{AC}	138 × 68.5 × 24.5
	ADT-150A19AA	G-A		7.7 A	150 W		160 × 76.2 × 25.8
	ADT-060A24AA	B-A	24 V	2.5 A	60 W	85~264 V _{AC}	108 × 46 × 29.5
	ADT-060A24AB	B-A		2.5 A	60 W		108 × 46 × 29.5
	ADT-090A24AA	F-A		3.75 A	90 W	90~264 V _{AC}	126 × 51 × 30
	ADT-120A24AA	F-A		5.0 A	120 W		138 × 68.5 × 24.5
	ADT-150A24AA	H-A		6.25 A	150 W		160 × 76.2 × 25.8
	ADT-150C24AC	K-A		6.25 A	150 W		165.1 × 76.1 × 31.5

グローバル展開とサービス拠点

アジア

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan County 32063, Taiwan, R.O.C.

TEL: +886 3 452 6107

FAX: +886 3 452 7314

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd China Headquarters

No. 182 Minyu Road, Pudong,
Shanghai, P.R.C. 201209

TEL: +86 21 6872 3988

FAX: +86 21 6872 3996

Delta Electronics (Thailand) PCL.

909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate
(E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T. Phrakasa, A. Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand

TEL: +66 2 709 2800

FAX: +66 2 709 2827

Delta Electronics India Pvt. Ltd.

Plot No. 43, Sector - 35, HSIIDC,
Gurgaon, Haryana 122001

TEL: +91 124 4874 900

+91 124 4169 040

FAX: +91 124 4874 945

Delta Electronics (Japan), Inc.

2-1-14 Minato-ku Shibadaimon,
Tokyo, 105-0012, Japan

TEL: +81 3 5733 1111

FAX: +81 3 5733 1211

Delta Electronics (Korea), Inc.

1504, Byucksan Digital Valley 6-Cha,
Gasam-dong, Geumcheon-gu, Seoul,
153-704, Korea

TEL: +82 2 515 5303

+82 2 515 5305

FAX: +82 2 515 5302

Delta Electronics (Australia) Pty Ltd

20-21, 45 Normanby Rd.
Nothing Hill, VIC 3168, Australia

TEL: +61 9543 3720

FAX: +61 9544 0606

Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd

4 Kaki Bukit Avenue 1
#05-04, Singapore 417939

TEL: +65 6747 5155

FAX: +65 6744 9228

北米

Delta Electronics (Americas) Ltd. North American Headquarters

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538, U.S.A.

TEL: +1 510 668 5100

FAX: +1 510 668 0680

中南米

Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.

Centrum Park, Av. Gustavo Baz Prada 309
Edificio E Planta Baja, Col. La Loma, C.P.

54030 Tlalnepantla, Estado de México

TEL: +52 55 3603 9200

Delta Electronics (Brasil) Ltda

Estrada Velha Rio São Paulo, 5300-
Eugênio de Melo, 12247-001-São José dos
Campos-SP- Brasil

TEL: +55 12 3932 2300

欧州

Delta Electronics (Netherlands) B.V. EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands

TEL: +31 20 800 3900

Automotive Campus 260

5708 JZ Helmond, The Netherlands

TEL: +31 40 800 3900

Delta Greentech Elektronik (Turkey)

Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No: 16-A,
Ümraniye, İstanbul, Turkey

TEL: +90 216 499 99 10

FAX: +90 216 499 80 70



www.DeltaPSU.com/jp

2025年5月版 (Rev. 01) - 記載の情報および仕様は、予告なく変更される場合があります。